

## HEDI

### Kolut za namatanje čelični lim za F, B, PL i CZ, tip: 40N



#### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 081107 40N    |
| GTIN           | 4003644013487 |
| Razred artikla | 08B           |

#### Opis

##### Izvedba:

Hedi® označava kvalitetu metalica za kabele „Made in Germany“ i dugi vijek trajanja. Tijelo metalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve metalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje.

S utičnicama za **zemlje F, B, PL i CZ**. S samozatvarajućim poklopcima. Za **stalnu** primjenu na otvorenom. Zadovoljava DGUV I 203-005 (prethodno BGI 600).

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing > 1$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

IP-klasa zaštite: IP 44

otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode: Kategorija 1 (K1) prema BGI

Nazivna snaga, odolano: 3500 (16 A) W

Razred kabela: H07RN-F

Struktura kabela: 3G1,5

Materijal kabela: Neopren

Duljina kabela: 40 m

Broj utičnica: 3

**Tehnički opis**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Mrežni napon                                   | 250 V                       |
| Nazivna snaga, odrolano                        | 3500 (16 A) W               |
| Duljina kabela                                 | 40 m                        |
| Razred kabela                                  | H07RN-F                     |
| Struktura kabela                               | 3G1,5                       |
| Materijal kabela                               | Neopren                     |
| IP-klasa zaštite                               | IP 44                       |
| otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode | Kategorija 1 (K1) prema BGI |
| Materijal za kućišta                           | Čelični lim                 |
| Broj utičnica                                  | 3                           |
| Opskrba energijom                              | Mrežni pogon                |
| Dostupan sustav za dijagnostiku                | da                          |
| Vrsta proizvoda                                | Motalica za kabele          |