

**KERN****Precizna vaga, tip 572, maks. područje vaganja: 12100g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479521 12100
GTIN	4045761356900
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Otporno metalno kućište.**
- **Jednostavne upute za korištenje.**
- **Moguće prebacivanje s mrežnog na baterijski rad.**
- **Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**
- **CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.**

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

### Dodatni pribor:

Vanjska baterija, podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS-232, USB na zahtjev.

## Tehnički opis

Očitavanje	0,05 g
Dimenzija ploče za vaganje	160×200 mm
Mogućnost reduciranja	0,05 g
maksimalno područje vaganja	0 - 12100 g
Minimalna težina po komadu	0,5 g
Dubina	310 mm
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Neto težina	2,7 kg
širina	180 mm
Linearnost	±0,15 g
Oznaka proizvođača	572
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Visina	85 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizna vaga