

KERN**Precizna vaga, tip 572, maks. područje vaganja: 4200g**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479521 4200
GTIN	4045761356887
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Otporno metalno kućište.**
- **Jednostavne upute za korištenje.**
- **Moguće prebacivanje s mrežnog na baterijski rad.**
- **Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**
- **CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.**

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Vanjska baterija, podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS-232, USB na zahtjev.

Tehnički opis

maksimalno područje vaganja	0 - 4200 g
Linearnost	±0,05 g
Minimalna težina po komadu	0,1 g
širina	180 mm
Mogućnost reduciranja	0,02 g
Dubina	310 mm
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Neto težina	2,3 kg
Očitavanje	0,01 g
Dimenzija ploče za vaganje	Ø 150 mm
Visina	85 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	572
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizna vaga