

KERN**Precizna vaga, tip PCB, maks. područje vaganja: 10000g**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479511 10000 |
| GTIN | 4045761243156 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- **Mrežni pogon i pogon akumulatora mogući. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**

CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Baterija br. 081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS 232 ili USB na zahtjev.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Minimalna težina po komadu | 2 g |
| Linearnost | ±0,3 g |

| | |
|--|---------------|
| Vrijeme prijelazne pojave | 3 s |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 |
| Visina | 79 mm |
| maksimalno područje vaganja | 10000 g |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| širina | 163 mm |
| Dimenzija ploče za vaganje | 150×170 mm |
| Neto težina | 1,4 kg |
| Mogućnost reduciranja | 0,1 g |
| Dubina | 245 mm |
| Očitavanje | 0,1 g |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Kalibriranje | K2 |
| Vrsta proizvoda | Precizna vaga |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 | 027710 50 |
| KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg | 027700 50 |