

KERN**Precizna vaga, tip PCB, maks. područje vaganja: 3600g**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479511 3600
GTIN	4045761243194
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Mrežni pogon i pogon akumulatora mogući. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**

CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Baterija br. 081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS 232 ili USB na zahtjev.

Tehnički opis

Neto težina	1,4 kg
Minimalna težina po komadu	0,2 g

maksimalno područje vaganja	3600 g
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
širina	163 mm
Dubina	245 mm
Mogućnost reduciranja	0,01 g
Očitavanje	0,01 g
Linearnost	±0,05 g
Dimenzija ploče za vaganje	130×130 mm
Visina	79 mm
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Precizna vaga

Usluge

DAkkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50