

**Garant****Ploča za čišćenje (A), Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566757 115
GTIN	4067263046875
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Brusni diskovi od sintetičkog najlonskog flisa ravnomjerno popunjenog abrazivnim zrnom. Izuzetno **otporna gusto tkana fina filc struktura** visoke **fleksibilnosti** i snage brušenja.

**Upotreba:**

Za čišćenje i odstranjivanje srha **s finom završnom obradom površine**.

Tanjurom od staklenih vlakna za direktno stezanje na kutnoj brusilici.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	11000 min <sup>-1</sup>
Ø bušenja	22,23 mm
preporučan broj okretaja	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Ø ploče	115 mm
Stupanj tvrdoće	mekano
Stupanj finoće	srednje
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Opis oblika	plosnato
maksimalna brzina obujma	60 m/s
Vrsta proizvoda	Runo za grubo čišćenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		