

KERN**Precizna vaga, tip PCB, maks. područje vaganja: 360g**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479511 360
GTIN	4045761243187
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Mrežni pogon i pogon akumulatora moguć. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**

CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.

Dodatni pribor:

Baterija br. 081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS 232 ili USB na zahtjev.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61

Očitavanje	0,001 g
Broj sadržanih baterija	1
Minimalna težina po komadu	0,02 g
Dimenzija ploče za vaganje	Ø 82 mm
Linearnost	±0,005 g
maksimalno područje vaganja	360 g
Visina	79 mm
Neto težina	0,84 kg
Mogućnost reduciranja	0,001 g
širina	163 mm
Dubina	245 mm
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Precizna vaga

Usluge

DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50