



Akumulatorski endoskop, oznaka proizvođača: M12-360IC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski endoskop za vizualni nadzor teško dostupnih mjesta.

- **Veliki LCD zaslon od 4.3 cola za oštre i jasne slike.**
- **Zaslon okretan za 270°.**
- **5 razine svjetline osiguravaju optimalno osvjetljenje.**
- **Digitalno zumiranje u 3 koraka za brzo fokusiranje na određene točke.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključujući 1× 12 V / 2,0 Ah li-ion baterija, punjač, kabel za kameru, kuka, magnet, ogledalo, transportni kofer.

Tehnički opis

Duljina kabla za kameru	1200 mm
Ø glave kamere	10 mm
IP-klasa zaštite	IP 67

Kapacitet baterije	2 Ah
Težina	0,9 kg
Rezolucija zaslona	480×272 px
Oznaka proizvođača	M12 360IC
Veličina ekrana	4,3 col
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Napon baterije	12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda	Endoskop