

**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302145 6
GTIN	4060576155258
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Schunk GZB-S redukcijski adapter.

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa **steznim Ø 20 mm**.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	6 mm
Ø D	12 mm
Ukupna duljina	52,5 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

