

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302147 5
GTIN	4060576159928
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistači br. 343720.

Tehnički opis

Vanjski Ø	12 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura