

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302147 3 |
| GTIN | 4060576159942 |
| Razred artikla | 33T |

Opis**Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistači br. 343720.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Vanjski Ø | 12 mm |
| Atribut imena proizvoda | Ø 12 mm |
| Točnost rotacije sustava | 5 μm |
| Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |