

**Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljeno, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302147 4
GTIN	4060576159935
Razred artikla	33T

**Opis****Izvedba:****Zabrtvljeno (gumeni čep).****Upotreba:**

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Visoki okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

**Dodatni pribor:**

Cilindrični čistači br. 343720.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø	12 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura