

**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s velikim LCD zaslonom. Kotačić se okreće za 270° za optimalno poravnanje zaslona izmjerene vrijednosti za razne primjene.

Funkcija:

Automatsko isključivanje, prijenos mjernih vrijednosti, promjenjivi smjer mjerenja. Tipkovnica se može zaključati, stanje pripravnosti.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i specijalna ticala br. 424900; 434910; 434915. Podatkovni kabel br. 498928.

Tehnički opis

Debljina kućišta	33 mm
Kalibriranje	C1
Očitavanje	0,00005 col
Očitavanje	0,001 mm

Ø kućišta	59,8 mm
Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Serijska	DIALTRONIC
Snaga mjerenja	0,65 – 0,90 N
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Ø stezne drške h6	8 mm
Tip baterije	Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,004 mm
Standard	DIN 878
Očitavanje	mm / inča
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB međusklop
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------