

**Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Digitalni mjerni sat s kombiniranim prikazom skale i znamenki (visina znamenki 10 mm) kao i s mehaničkom oznakom tolerancije. Zaslou/upravljačka tipkovnica može se okretati do 270°.

Funkcija:

Automatsko isključivanje, prijenos mjernih vrijednosti, promjenjivi smjer mjerenja. Tipkovnica se može zaključati, stanje pripravnosti. Definirajte donja i gornja odstupanja, dinamičko mjerenje min/maks./maks.-min, odaberite Ref 1 ili Ref 2 (unaprijed postavljena i pohranjena tolerancija), faktor množenja, zaključavanje tipkovnice, izlaz podataka, odabir rezolucije (0.01 ili 0.001 mm). IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498928, rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910.

Tehnički opis

Ø kućišta	59,8 mm
-----------	---------

Seriya	DIALTRONIC
IP-klasa zaštite	IP 54
Očitavanje	0,00005 col
Snaga mjerenja	0,65 – 0,90 N
Mjerno područje	0 - 12,5 mm
Kalibriranje	C1
Tip baterije	Gumb-baterija
Debljina kućišta	33 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Ø stezne drške h6	8 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inča
Visina znakova	10 mm
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB međusklop
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023000 12,5
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032