



## Nasadna račna, preklopiva, 4-kut pogon: 1/4col



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Mogućnost prebacivanja nasadna čegrtaljka-a s kutom uvlačenja od 48 zuba i 7.5°.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Odgovara:

Momentni ključevi: br. 657320 vel. 2 i 5

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/4 col
Broj zubi	48

Visina h	8 mm
osni razmak S	25 mm
Utična drška	Ø 6 mm
Seriya	QH
Širina b	15 mm
Preklopna račna	da
Račna s izbacivačem	ne
Vrsta proizvoda	Račna