

**Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 5Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657320 5
GTIN	4580135821658
Razred artikla	66F

Opis**Izvedba:**

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S rebrastom metalnom drškom.

Sustav za brzu promjenu alata sa zatikom (Ø 6 mm).

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789. Odgovarajući nasadni alati br. 657322 i br. 657323.

Tehnički opis

Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Okretni moment
Ukupna duljina L	133 mm
Protokoliranje podataka	ne
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	114 mm
Serijska	CSP
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
Prihvata za nasadni alat	Ø 6 mm
Težina	60 g
Područje okretnog momenta	8,8 - 44,2 lbf·in
maksimalan okretni moment	5 Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l ₂]	25 mm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Priključak	za nasadne alate (zglobno vratilo)
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Odziv	aktivirajući
Točnost mjerenja momenta	±3 %
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	89 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Očitavanje	Nm
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Sporna kazaljka	ne

Vrsta proizvoda

Momentni ključ

Usluge

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET

020080 SET

Kalibiranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks.
stezni moment 400 Nm

020090 400

DAkS kalibiranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale
maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000