



## Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 2Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657320 2
GTIN	4580135821641
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa. S rebrastom metalnom drškom.

Sustav za brzu promjenu alata sa zatikom (Ø 6 mm).

#### Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještena vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

#### Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podaci:

#### Legenda za nacrt i formulu:

$l_1$  = duljina ručke bez utičnog alata

$l_2$  = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

$l_3$  = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

$l_4$  = razmak utičnog alata

$L$  = ukupna duljina alata

$T_1$  = okretni moment koji je potrebno postaviti

$T_2$  = propisani okretni moment

#### Napomena:

Prikladni alati za podešavanje br. 657325.

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789. Odgovarajući nasadni alati br. 657322 i br. 657323.

### Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±3 %
Područje okretnog momenta	3,5 - 17,7 lbf·in
Protokoliranje podataka	ne
Očitavanje	Nm
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Priključak	za nasadne alate (zglobno vratilo)
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L <sub>3</sub> ]	114 mm
Mjerni postupak	Okretni moment
maskimalan okretni moment	2 Nm
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Prihvat za nasadni alat	Ø 6 mm
Serija	CSP
Težina	60 g
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Odziv	aktivirajući
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L <sub>2</sub> ]	25 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Ukupna duljina L	133 mm
Duljina poluge bez utičnog alata [L <sub>1</sub> ]	89 mm
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
Spora kazaljka	ne

Vrsta proizvoda	Momentni ključ
<b>Usluge</b>	
PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 1000 Nm	020190 1000