

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Toplinski obrađeni čelik otporan na trošenje s prevlakom za zaštitu od korozije. Precizno uležištenje izmjenjivih reznih pločica zbog stezanja određenim momentom. Široka i uska podjela za glodanje po izboru.

### Upotreba:

Osobito za strojeve sa slabim pogonom i za obradu s većim dubinama rezanja s manjim promjerom.

### Napomena:

**Za precizne 90° kutove odaberite  $a_p = 6$  mm.**

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	35 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	85 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.. 0836..
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm

Broj oštrica Z	2
Seriya	Softcut®
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Kutno glodanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219863