


**Garant****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-F 63, Ø stezanja D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307516 20
GTIN	4067263239758
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**Upotreba:**

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

L <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>3</sub>	51 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Navoj M	M16×1
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Putanja V	10 mm

odgovarajući reduksijska čahura	302155; 302160; 302165; 302150
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvata	HSK-F 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	F
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava

---

## Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin Ø 20 mm	343720 20
--	-----------