


Garant**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-F 63, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307516 12
GTIN	4067263239741
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	12 mm
odgovarajući redukcijska čahura	302135; 302140; 302145; 302147
L ₂	40 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
L ₃	46 mm

Duljina izboja A-dimenzija	85 mm
Navoj M	M10×1
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-F 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	F
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava