



## Akumulatorske magnetne bušilice, Tip: 71700361



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Mala univerzalna magnetna bušilica za jezgrenje s 1 brzinom i velikim podizajem, s EC motorom bez četki. Maksimalan funkcionalnost za mobilan rad na gradilištu.

- **Za maksimalnu učinkovitost preporučuje se baterija od 18 V AMPSare ProCore.**
- **Desni/lijevi hod.**
- **Vrlo uski trajni magnet s prethodnim magnetiziranjem.**
- **Fleksibilnost pri svim mobilnim radovima bušenja, kao što su bušenje jezgre, spiralno bušenje i bušenje navoja te upuštanje i razvrtnje.**
- **Jednostavan i intuitivan koncept rukovanja od strane rukovatelja.**

#### Dio isporuke:

AKBU 35 PMQ Select **bez baterije, uklj.** pumpu za rashladno sredstvo, pojas za vezivanje, kukicu za strugotine, svornjak za centriranje, zaštitu od dodira, klin za izbacivanje, transportni kovčeg.

#### Napomena:

Odgovarajuće baterije možete pronaći pod brojem 073856 – 073858 ili početni komplet pod br. 073863 – 073867.

### Tehnički opis

Širina magnetskog postolja	70 mm
maksimalan broj okretaja	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Težina	12,2 kg
maksimalni Ø razvrtavanja	18 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Radni hod	135 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	18 mm
Prihvat za alat oblik	QuickIN / MK2
Duljina magnetskog postolja	195 mm
Dubina rupe	Svrdlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 50 mm
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	AKBU 35 PMQ AS
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Visina	450 mm
maksimalni Ø upuštanja	30 mm
Broj sadržanih baterija	0
maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M14
Pakiranje	Transportni kofer
Oznaka proizvođača	71700361
Vrsta proizvoda	Bušilica