



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Izuzetno mala i lagana 1-brzinska kompaktna magnetska bušilica za jezgru minimalnih dimenzija za rad u skućenim prostorima u radionici i na gradilištu. Fiksni motor bušilice za rad na uskim radnim mjestima. Obostrano upravljanje račnom, kojim se štedi prostor. Optimalan pogled na mjesto bušenja. Jedinstven pinolo pomak za dubinu rezanja do 35 mm.

Dio isporuke:

Uključujući 1× račnu 1/2 cola, produžetak nasadnog ključa 1/2 cola, pumpu za rashladno sredstvo, pojas za vezivanje, kukicu za odvojene čestice, šiljak za centriranje, zaštitu od dodira, dodatnu ručicu, ključ s unutarnjim šesterokutom 5 mm, ključ s unutarnjim šesterokutom s T ručicom 5 mm, kofer.

Tehnički opis

maksimalni Ø rupe s navojima u čeliku	M12 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Težina	8,5 kg
Duljina magnetskog postolja	175 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	16 mm
Prihvat za alat oblik	Weldon
Prihvat snaga	1200 W

Dimenzije prihvata za alat	19 mm (3/4 cola)
Širina magnetskog postolja	80 mm
maksimalni Ø upuštanja	32 mm
maksimalni Ø osnovne rupe u čeliku	36 mm
Oznaka proizvođača	KBC 36 MAGFORCE
maksimalan broj okretaja	130 - 520 min ⁻¹
Radni hod	46 mm
Visina	169 mm
Pakiranje	Transportni kofer
Vrsta proizvoda	Bušilica za jezgru