



Kutna brusilica Baterija, Tip: 71220161



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Snažna akumulatorska kutna brusilica od 18V AMPShare otporna na prašinu za učinkovite radove rezanja, brušenja i skidanja srha prilikom montaže. Dvostruka produktivnost – do 50 % više rezova u odnosu na prethodni sustav zahvaljujući savršenoj kombinaciji snažnog stroja i snažnog sustava baterija Procore. Izdržljiva i robusna zahvaljujući potpuno zatvorenom kućištu motora. To štiti motor od agresivnih keramičkih i mineralnih prašina. Inovativna rebra za hlađenje osiguravaju optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.

· **Elektroničko namještanje broja okretaja.**

Dio isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uključujući zaštitni poklopac, maticu za brzo stezanje bez alata, antivibracijsku ručku, ključ, L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajući Starterset pronaći ćete pod br. 073863 – 073867.

Tehnički opis

Raspon broja okretaja	2500 - 8500 min ⁻¹
maksimalna dubina razdvajanja	25 mm
maksimalni Ø diska	115 mm

Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	CCG 18-115-10AS
Blokada pokretanja	da
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta baterije	Litij-ionska
Težina	2,7 kg
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s ²
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica