



Kompaktna kutna brusilica, tip: 72226760



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktna kutna brusilica Ø 125 mm.

- **Robustan, motor visokih performansi za svakodnevnu upotrebu.**
- **Visoka zaštita korisnika putem nadzora povratnog udara, zaštite od ponovnog pokretanja i ručke protiv vibracija.**
- **Visok kapacitet preopterećenja zahvaljujući izravnom hlađenju motora, glava se može okretati u koracima od 90° (optimalno mjesto ovisno o primjeni).**
- **Brza zamjena sredstva za brušenje bez alata zahvaljujući matici za brzo stezanje.**

Otporna na prašinu, snažna, malena i izdržljiva kompaktna kutna brusilica **s motorom**

PowerDrive bez četkica.

Opsežna zaštita korisnika:

- **Nježni zalet**
- **Zaštita od ponovnog pokretanja**
- **Nadzor blokiranja**
- **elektronička zaštita od preopterećenja**
- **Odabir broja okretaja**
- **Kontrola povratnog udara, ručica protiv vibracija i kočnica**

Dio isporuke:

Ručka, zaštitni poklopac, stezna matica, ključ.

Tehnički opis

Blokada pokretanja	da
Oznaka proizvođača	CG 15-125 BL
Težina	2,2 kg
Posebnost	Motor Brushless
maksimalan broj okretaja	3500 - 9000 min ⁻¹
maksimalni Ø diska	125 mm
maksimalna dubina razdvajanja	35 mm
Prihvat snaga	1500 W
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica