

Garant

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319964 30-VX3 |
| GTIN | 4067263239857 |
| Razred artikla | 31W |

Opis

Izvedba:

Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u putem ER stezna čahura-a s vanjskom maticom ili VARIA VX sustavom za brzu promjenu pod licencnim ugrađenim web-poslužiteljem. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata koje središnji dio sustava Vreteno. Maksimalni broj okretaja 8000 min⁻¹. Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – s unutarnjom steznom maticom. Za upotrebu i na diskovima i na okretajima zvijezda. Prijevod 1 Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.

Prednost:

Dizajn optimiziran za težinu i geometriju. Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti, dugovječnosti. Prijenos visokih okretnih momenata 100% kontrole – svaki AGW podvrgava se programu za umetanje. Unutarnje hlađenje: Posebno razvijena i patentirana brtva.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Dio isporuke:

AGW za Stezna čahura: Uklj. stezna matica i C ključ. AGW VARIA VX: Nacc. Stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802 – 319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761 – 319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680 – 309745. Momentni odvijač br. 211750, vel. 5,7.

Napomena:

Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:

www.hoffmann.ews-tools.com IK alati (unutarne hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm. Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm). Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------|
| x ₁ | 79 mm |
| b ₁ | 68 mm |
| maksimalni tlak | 70 bar |
| x ₂ | 58,5 mm |
| x | 75 mm |
| Hlađenje | eksterno |
| Prihvat | VX3 |
| VDI veličina | 30 |
| Stezanje alata | VX3 |
| Vrsta proizvoda | Alat na pogon |