


BDMT 170431 ER-JT, PR1225, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227543 ST1400 |
| GTIN | 4960664609529 |
| Razred artikla | 25A |

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Točno 90° do $a_p = 9$ mm.

Kutni radijus: 3,1 mm

Posmak f_z po zubu: 0,09 – 0,22 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Posmak f_z po zubu | 0,09 – 0,22 mm |
| Tip | ST1400 |
| Kutni radijus | 3,1 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170431 ER-JT |
| Vrsta | PR1225 |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 200 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 180 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |