



Aku glodalo za rubove ručni, Tip: AKFH18-5AS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Za izradu skošenog ruba i radijusa na ravnim materijalima, limovima i spremnicima, od unutarnjih i vanjskih kutova, kontura do zaokruživanja i provrta. Snažno ravninsko glodalo na bateriju za optimalnu pripremu slojeva i fleksibilan rad u radionici ili na gradilištu. Glodalo za rubove na bateriju do 5 mm.

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača, 1 stroj uklj. glodalicu od 45° (bez vodećeg valjka, bez izmjenjivih reznih pločica), 3 stezna vijka, 1 bakrena pasta, 1 ključ s unutarnjim šesterokutom 4 mm, 1 Torx odvijač TX 15, 1 plastični kofer za alat.

Napomena:

Potrebni pribor možete pronaći u našoj internet trgovini od br. 078136 – 078138. Odgovarajuće baterije možete pronaći pod brojem 073851 – 073859 ili Početni komplet pod br. 073863 – 073867.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	AKFH 18-5 AS
Kut faze	45 stupanj
Broj okretaja u praznom hodu	2400 - 7500 min ⁻¹

Radijus	2,5 mm
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kontaktne pločice Ø	98 mm
maks visina skošenja 45°	5
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Pakiranje	Transportni kofer
Vrsta proizvoda	Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova