



Akumulatorske škare za raspor/lim, Tip: 71300561



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorske škare za rascjep za mobilnu primjenu.

Škare za rascjep.

- **Rez bez distorzija.**
- **Otvorena glava rezanja za pregled mjesta rezanja.**
- **QuickIN sustav brzog mijenjanja noževa za brzo mijenjanje noževa bez ključeva i postavljanja.**

Dio isporuke:

Uključuje L-BOXX, **bez** baterije i **bez** punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073851 – br. 073858, odnosno početni sets pod br. 073863 – 073867. Punjači pod brojem 073866.

Tehnički opis

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
Broj sadržanih baterija	0
Težina	1,9 kg
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm ²	0,8 mm

Opskrba energijom	Mrežni pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Oznaka proizvođača	ABSS 18 1.6 E AS
Vrsta baterije	Litij-ionska
Radijus najmanje krivulje	90 mm
Brzina rezanja	5 - 8 m/min
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm ²	1,6 mm
Napon baterije	18 V
Širina reza	5 mm
Broj okretaja	3500 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Škare za rezanje lima