

Garant**Hidraulička stezna glava uska Master Chuck, SK 40 A = 80, Østezanja- D1: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302070 18
GTIN	4067263265160
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Uski dizajn (kontura od 4,5°, identična steznoj konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
- Do 10x više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa. **Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.** Za bušenje, razvrtnje i glodanje. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	42 mm
-------------	-------

Stezni $\varnothing D_1$	18 mm
$\varnothing D_2$	33 mm
Prihvat	SK 40 A = 80
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava