

Garant

Hidraulička stezna glava uska Master Chuck, oblik ADB, BT 40 A = 90, Østezanja- D1: 10mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 303438 10 |
| GTIN | 4067263265269 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

- Uski dizajn (kontura od 4,5 °, identična steznoj konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120 °C preko 4 sata.
- Do 10x više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa.

Tamo gdje se traži **redukcija poremećaja kontura**.

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. art. 308600 – 308802, ključ za povlačni vijak br. art. 308820– 308835, redukcijske čahure br. art. 302135 – 302187.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm |
| Vanjski Ø D | 32 mm |
| Putanja V | 10 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Prihvat | BT 40 A = 90 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Oblik | ADB |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Strategija rezanja | HSC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |