

Garant**Hidraulička stezna glava slim Master Chuck, HSK-63 kratko, Østezanja- D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307502 20
GTIN	4067263265375
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- tanak dizajn (kontura od 4,5°, identična konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
- Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana i izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednost:**Ista svojstva kao termoskupljajuća stezna glava:**

- Preciznost
- Izuzetno tanko, identična interferencijska kontura

Prednosti nad termoskupljajućom steznom glavom:

- bolje ublažavanje udaraca
- jednostavnije rukovanje
- Fleksibilnost (kroz redukcijske čahure)
- Nije potreban indukcijski uređaj za termostežanje (troškovi, potrošnja energije)

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa i gdje je potrebna smanjena interferirajuća kontura.
Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Ø D ₂	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	20 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	ne
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava