

**BDGT 170404 FR-JA, GW25, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227526 ALU
GTIN	4960664457878
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$.

Točno 90° do $a_p = 9$ mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,05 – 0,33 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,05 – 0,33 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDGT 170404 FR-JA
Vrsta	GW25
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		