

## Garant

### Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, HSK-63 kratko, Østezanja- D1: 16mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307630 16
GTIN	4067263265634
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
- Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) – robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
- Moguća primjena redukcijских čahura.
- Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
- Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

##### Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

##### Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

##### Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890; redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

#### Tehnički opis

Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	79 mm
Vanjski $\varnothing D$	52,5 mm
$\varnothing D_2$	38 mm
Putanja V	10 mm
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	ne
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava