

Garant**Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, HSK-63 kratko, Østezanja- D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307630 6 |
| GTIN | 4067263265597 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
- Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) – robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
- Do 10x više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890; redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 65 mm |
| Ø D ₂ | 26 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 6 mm |
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Putanja V | 10 mm |
| Prihvat | HSK-63 kratko |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Strategija rezanja | HPC |
| Balluffchip rupe | da |
| Provrt za rashladne kanale | ne |
| Vrsta proizvoda | Hidraulička stezna glava |