

Garant**Hidraulička stezna glava performance Master Chuck, HSK-100 kratko, Østezanja- D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307635 12
GTIN	4067263265689
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Posebno prikladno za vrlo dinamične glodanje.
- Optimizirana vanjska kontura kroz FEM (Metoda konačnih elemenata) – robusnost kroz maksimalnu čvrstoću, dulji vijek trajanja alata, veću stopu skidanja čestica, prikladno za sve strategije strojne obrade.
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 170°C preko 4 sata.
- Do 10x više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana, izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Upotreba:

Univerzalno dizajnirano za grube i završne obrade. Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890; redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Ø D ₂	32 mm
Vanjski Ø D	52,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	83 mm
Stezni Ø D ₁	12 mm
Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	ne
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava