



Kutna glodača glava 90° MECH17, Cilindrična drška, Ø D / Zeff: 40/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p .

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	73 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
Ø drške D_s h6	32 mm
Ø reza D_c	40 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	59 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	160 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Broj izmjenjivih okretnih pločica	8
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da

Vrsta proizvoda

Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak

229709