

Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s navojnim vretenom, širina čeljusti A: 120mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363250 120
GTIN	4067263239581
Razred artikla	32K

Opis

Izvedba:

Brušene klizne staze.
U potpunosti od čelika; kaljeno i **brušeno sa svih strana** za obradu s četiri strane.

S navojnim vretenom. S horizontalnom prizmom.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,005 mm** / 100 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čvrstu **kutiju.**

Tehnički opis

Težina	13,9 kg
Visina čeljusti C	40 mm
Ukupna duljina a	255 mm
Širina čeljusti A	120 mm
maksimalni područje stezanja b	140 mm
Visina osnovnog tijela G	55 mm
Ukupna širina B	120 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac

