


Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s brzim namještanjem, širina čeljusti A: 120mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363240 120
GTIN	4067263239550
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Brušene klizne staze.

U potpunosti od čelika; kaljeno i **brušeno sa svih strana** za obradu sa 4 strane.

S brzim podešavanjem (bez vretena).

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,005 mm** / 100 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čvrstu **futrolu.**

Tehnički opis

Ukupna duljina a	255 mm
Visina osnovnog tijela G	55 mm
Visina čeljusti C	40 mm
Težina	13,9 kg
maksimalni područje stezanja b	140 mm
Ukupna širina B	120 mm

List s podacima

Širina čeljusti A	120 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolna stega

Pribor

Zamjenska stezna jedinica komplet za veličine 120 mm	363245 120
--	------------