


Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s brzim namještanjem, širina čeljusti A: 70mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363240 70
GTIN	4067263239543
Razred artikla	32K

Opis**Izvedba:**

Brušene klizne staze.

U potpunosti od čelika; kaljeno i **brušeno sa svih strana** za obradu sa 4 strane.

S brzim podešavanjem (bez vretena).

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,005 mm** / 100 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čvrstu **futrolu.**

Tehnički opis

Visina čeljusti C	30 mm
Visina osnovnog tijela G	32 mm
Težina	3 kg
Širina čeljusti A	70 mm
Ukupna duljina a	160 mm
Ukupna širina B	70 mm

List s podacima

maksimalni područje stezanja b	80 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolna stega

Pribor

Zamjenska stezna jedinica komplet za veličine 70 mm	363245 70
---	-----------