

Mahr**Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dimenzije sukladno DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Snaga mjerenja	0,7 - 1,4 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Standard	DIN 878
Vrijednost skale	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 10 mm

Ø kućišta	58 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	15 µm
Mjerna tehnika	mehaničko
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5