



Rezač cijevi za kompozitne i plastične cijevi, za vanjski Ø cijevi do: 26mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819460 26
GTIN	4003773088714
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Za rezanje kompozitnih i plastičnih cijevi do Ø 26 mm. S ergonomskim višekomponentnim ručkama i mehanizmom za zaključavanje za siguran transport.

Prednost:

- **Do 60% manje napora: slobodno rotirajući rezni kotač omogućuje okretanje cijevi uz malo trenja pri rezanju.**
- **Optimalan rezultat rezanja: rotacijsko kretanje omogućuje reznom kotaču prodiranje bez napora uz minimalnu deformaciju cijevi.**
- **Široke plastične podloge za oblikovanje omogućuju savršene kvadratne dijelove.**
- **Omogućuje vrlo kratke korekcijske rezove.**
- **Reže aluminijske kompozitne i plastične cijevi lakše nego konvencionalne škare s fiksnom oštricom.**

Upotreba:

Također za kompozitne cijevi s povećanom debljinom sloja aluminijske (npr. Geberit Mepla).

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik visoke kvalitete, ojačan uljem.

Zamjenski dio:

Rezervni rezni kotač pogledajte pod br. 819461 vel. 1.

Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	26 mm
Duljina	210 mm

List s podacima

Težina	391 g
Broj reznih kotačića	1
prikladno za materijal za cijevi	plastika
prikladno za materijal za cijevi	Kompozitni materijal
s funkcijom račne	da
Vrsta proizvoda	Odreziivač cijevi

Pribor

Zamjenska oštrica za rezač cijevi za kompozitne i plastične cijevi Tip 1	819461 1
--	----------