



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819460 26
GTIN	4003773088714
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Za rezanje kompozitnih i plastičnih cijevi do \varnothing 26 mm. S ergonomskim višekomponentnim ručkama i mehanizmom za zaključavanje za siguran transport.

Prednost:

Do 60% manje napora: slobodno rotirajući rezni kotač omogućuje okretanje cijevi uz malo trenja pri rezanju. Optimalan rezultat rezanja: rotacijsko kretanje omogućuje reznom kotaču prodiranje bez napora uz minimalnu deformaciju cijevi. Široke plastične podloge za oblikovanje omogućuju savršene kvadratne dijelove. Omogućuje vrlo kratke korekcijske rezove. Reže aluminijske kompozitne i plastične cijevi lakše nego konvencionalne škare s fiksnom oštricom.

Upotreba:

Također za kompozitne cijevi s povećanom debljinom sloja aluminijske (npr. Geberit Mepla).

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik visoke kvalitete, ojačan uljem.

Zamjenski dio:

Rezervni rezni kotač pogledajte pod br. 819461 vel. 1.

Tehnički opis

za vanjski \varnothing cijevi	26 mm
Duljina	210 mm
Težina	391 g
Broj reznih kotačića	1
prikladno za materijal za cijevi	plastika

prikladno za materijal za cijevi	Kompozitni materijal
s funkcijom račne	da