



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Oscilirajući alati u tri različite klase snage (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) novije izvedbe sa prihvatom alata Starlock (poboljšani prijenos snage za do 35 % više napretka u radu) vodeći su na tržištu. Gotovo neograničene mogućnosti primjene (piljenje, brušenje, struganje, rezanje, turpijanje) oscilirajućim pokretima (minimalno stvaranje prašine). Nestupnjevita elektronička regulacija broja okretaja za optimalan rad. Maksimalna kvaliteta i stabilnost zahvaljujući metalnom pogonu i kontinuiranoj primjeni kugličnih i igličastih ležajeva. Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu s mekanim umecima i maloj težini. Najprikladniji MultiTool za brzi rad pri radovima na nadogradnji i obnavljanju s listom pile od bimetala za drvo, metal i plastiku. Zahvaljujući StarlockMax prihvatima za alat ostvarujete pristup na 180 alata marke FEIN u razredima izvedbe Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.

Dio isporuke:

1x univerzalni list pile E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Tehnički opis

Prihvat za alat	StarlockMax
Prihvat snaga	450 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Oznaka proizvođača	MM 700 MAX
Amplituda (oscilacijski pomak)	2 x 2,0 stupanj

Težina	1,6 kg
Broj vibracija	10000 - 19500 min ⁻¹
Duljina kabela	5 m
Pakiranje	Sistemska kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Oscilatori