

# AEG

## Akumulatorska kutna brusilica bez baterije, Tip: BEWS18BLPX



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Snažna kutna brusilica bez četkica od 18 V kompaktnog dizajna.

- **Brzo podešavanje štitnika.**
- **Prekidač za veću kontrolu i sigurnost.**
- **LED svjetlo upozorenja za zaštitu od preopterećenja.**

#### Dio isporuke:

Bez baterije i punjača.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073820 i br. 073846.

### Tehnički opis

maksimalna dubina razdvajanja	26 mm
maksimalne vibracije prema EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	AEG tip AS 18 V
Blokada pokretanja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Broj sadržanih baterija	0

maksimalni Ø diska	125 mm
Sigurnosni sklop	da
Vrsta baterije	Litij-ionska
Nježni zalet	ne
Težina	2,16 kg
Oznaka proizvođača	BEWS18-125BLPX2-0
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalan broj okretaja	8500 min <sup>-1</sup>
Blokada trzaja	ne
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica