

**Garant****Zvijezda za brušenje, Ø 19 mm, Granulacija: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555915 100
GTIN	4067263290537
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Zvezdasto oblikovan brusni filc s navojnim prihvatom. Nepoderiva i čvrsta izvedba filca, bez raščupavanja na reznim oštricama. 3-slojno.

**Upotreba:**

Za čišćenje, skidanje srha i završnu obradu teško dostupnih mjesta kao što su **provrti, unutarjni navoji, cijevi** i udubljenja. Koristiti sa steznom drškom br. 555920.

**Tehnički opis**

Usporedba granulacije	100
Stupanj finoće	grubo
Boja	smeđa
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 19 mm
preporučeni broj okretaja	10000 min <sup>-1</sup>

maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Zvijezda za brušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		