

Garant**Kompaktni disk, Ø 50,8 mm, Granulacija: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554061 100
GTIN	4067263290742
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Filc s brusnim zrnom povezanim smolom, kompaktni oblik diska.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod promijenjivih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Posebice primjereno za fino brušenje i poravnavanje. Fina završna obrada, za poboljšanje kvalitete površine.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Usporedba granulacije	100
Sredstvo za brušenje	normalni korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Stupanj tvrdoće	tvrd

Stupanj finoće	grubo
Izvedba	8 A coarse
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
maksimalan broj okretaja	22000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Kompaktni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

