

Garant
Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 10mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 192610 10 |
| GTIN | 4067263291077 |
| Razred artikla | 11W |

Opis
Izvedba:

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama. Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.

Geometrija čeone oštrice za uranjanje i nejednaki korak zuba.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Ukupna duljina L | 95 mm |
| Duljina rezne oštrice L _s | 45 mm |
| Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ² | 0,019 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | k12 |
| Drška | DIN 1835 B s h6 |
| Ø reza D _c | 10 mm |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm |
| Ø drške D _s | 10 mm |
| Kut spirale | 30 stupanj |
| Broj zubi Z | 4 |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | HSS Co 8 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Standard | DIN 844 B |
| Profil glodanja | NR |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,15×D kod obodnog glodanja |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 100 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 13 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 36 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 73 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |