

Garant**Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192610 9
GTIN	4067263291060
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama. Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.

Geometrija čeone oštrice za uranjanje i nejednaki korak zuba.

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Broj zubi Z	4
Ø reza D _c	9 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut spirale	30 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,014 mm
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	88 mm
Duljina rezne oštrice L _s	38 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,15×D kod obodnog glodanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	36 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	73 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		