

**Garant**
**Gruborezno glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø k12 DC: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	192610 32
GTIN	4067263291206
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

**S rebrastim profilom i brušenim slobodnim površinama.** Široki razmaci između zubi mogu se dodatno brusiti bez izmjena profila.

Geometrija čeone oštrice za uranjanje i nejednaki korak zuba.

**Tehnički opis**

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Broj zubi Z	6
Ø reza $D_c$	32 mm
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,066 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ukupna duljina L	186 mm
Kut spirale	30 stupanj
Ø drške $D_s$	32 mm
Duljina skošenja pod $45^\circ$	0,5 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	106 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8

Standard	DIN 844 B
Profil glodanja	NR
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,15×D kod obodnog glodanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	13 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	36 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	73 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		