



## Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretni pod kutom od 15°, širina ključa: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614853 10
GTIN	4018754239153
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Integrirana račna sa 72 zuba omogućuje radni kut od samo 5° – za učinkovit rad čak i u najužem prostoru.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 614820

### Tehnički opis

Širina otvor ključa b	21,7 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	8,4 mm
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	5,7 mm
Ø prstena D	21 mm
Duljina ključa L	158 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirani

Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke